

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCOCN80

stubno postolje za Spacial S3D ormane RAL7035. V800m.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Uređaj nosećeg stuba
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	-
Lokacija za montiranje	Donja strana ormara
Nosači za montažu	Sa pločom za adaptaciju
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN
Sastav uređaja	Elementi za montažu 1 noseći stub
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Ekstrudirani aluminijum
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Način fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - na ploči za adaptaciju lokacija
Dopustivo trajno opterećenje	0 kg
Visina	800 Mm nazivno: 743 Mm visina stuba: 55 mm visina osnove:
Širina	370 Mm širina osnove: 330 Mm tačke fiksiranja u podu: 102 mm širina stuba:
Dubina	250 Mm dubina osnove: 160 Mm tačke fiksiranja u podu: 65 mm dubina stuba:
Masa proizvoda	3,8 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,000 cm
Package 1 Width	27,000 cm
Package 1 Length	75,500 cm
Package 1 Weight	4,059 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	44,472 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------