

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCR100WU1C

ClimaSys PTC grejač 100W, 12-24V izolovan



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente	Grejač
Opseg snage	100 W
Naponski ulaz	12...24 V DC
Električna veza	4 vijčana priključka 2.5 mm ²

Dopunske informacije


Radni položaj	Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Električna klasa izolacije	Klasa II
Sertifikacija proizvoda	VDE UL
Materijal	Kućište: ekstrudirani aluminijum Poklopac: plastika
Visina	150 mm spoljašnja:
Širina	60 mm spoljašnja:
Dubina	90 mm spoljašnja:
Uslovi upotrebe	Potrebna električna zaštita Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature Zatvoren orman
Način pričvršćivanja	Stezaljkama
Nosači za montažu	35 mm DIN šina

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	360,0 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	13 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

RoHS regulativa za Kinu	
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------
