


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYCR100WU2 ClimaSys PTC grejač 100W 110-250V



Pregled

Vreme isporuke

Usually Ships within 4 Weeks

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente	Grejač
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma P Prisma G
Opseg snage	90 W
Naponski ulaz	110...250 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

Radni položaj	Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]VDE
Materijal	Kućište: ekstrudirani aluminijum
Visina	200 mm
Širina	85 mm
Dubina	65 mm
Uslovi upotrebe	Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature Zatvoren orman Potrebna električna zaštita
Način pričvršćivanja	Stezaljka
Nosači za montažu	35 mm DIN šina

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	20,500 cm
Package 1 Weight	544,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	16

Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,472 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------