

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NSYCR100WU3C

## ClimaSys PTC grejač 100W,270-420V izolovan



### Osnovne informacije

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Grupa proizvoda              | ClimaSys                                 |
| Ime proizvoda                | ClimaSys CR                              |
| Tip proizvoda ili komponente | Grejač                                   |
| Opseg snage                  | 100 W                                    |
| Naponski ulaz                | 270...420 V AC 50/60 Hz                  |
| Električna veza              | 4 vijčana priključka 2.5 mm <sup>2</sup> |

### Dopunske informacije

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Radni položaj                      | Vertikalno  |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -40...70 °C   |
| Ip stepen zaštite                  | IP20  |
| Električna klasa izolacije         | Klasa II  |
| Sertifikacija proizvoda            | VDE<br>UL   |
| Materijal                          | Kućište: ekstrudirani aluminijum<br>Poklopac: plastika  |
| Visina                             | 150 mm spoljašnja:  |
| Širina                             | 60 mm spoljašnja:   |
| Dubina                             | 90 mm spoljašnja:   |
| Uslovi upotrebe                    | Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature<br>Potrebna električna zaštita<br>Zatvoren orman |
| Način pričvršćivanja               | Stezaljkama   |
| Nosači za montažu                  | 35 mm DIN šina  |


### Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 520,0 g |
| Pakovanje 1 visina          | 17 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 10 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 7 cm    |

### Održivost ponude

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod          |
| Propis REACh                 | REACh Deklaracija               |
| REACh bez SVHC               | Da                              |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive                     | Da                              |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da                              |

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| RoHS regulativa za Kinu | <a href="#"></a>  |
| WEEE                    | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

---

## Ugovorna garancija

---

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

---