



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente	Grejač
Opseg snage	10 W
Naponski ulaz	110...250 V AC 50/60 Hz
Električna veza	Kablom 2 x 0.75 mm ² dužina: 300 mm

Dopunske informacije


Radni položaj	Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Sertifikacija proizvoda	UL VDE
Materijal	Kućište: ekstrudirani aluminijum
Visina	85 mm spoljašnja:
Širina	25 mm spoljašnja:
Dubina	57 mm spoljašnja:
Uslovi upotrebe	Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature Potrebna električna zaštita Zatvoren orman
Način pričvršćivanja	Stezaljka
Nosači za montažu	35 mm DIN šina

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	126,0 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	7,5 cm
Pakovanje 1 dužina	8 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

RoHS regulativa za Kinu	
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------
