

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## NSYCR150WU1C ClimaSys PTC grejač 150W, 12-24V izolovan



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente	Grejač
Opseg snage	150 W
Naponski ulaz	12...24 V DC
Električna veza	4 vijčana priključka 2.5 mm <sup>2</sup>

### Dopunske informacije

Radni položaj	Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Električna klasa izolacije	Klasa II
Sertifikacija proizvoda	VDE UL
Materijal	Kućište: ekstrudirani aluminijum Poklopac: plastika
Visina	150 mm spoljašnja:
Širina	60 mm spoljašnja:
Dubina	90 mm spoljašnja:
Uslovi upotrebe	Zatvoren orman Potrebna električna zaštita Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature
Način pričvršćivanja	Stezaljka
Nosači za montažu	35 mm DIN šina

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	500,0 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	17 cm
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	1
Pakovanje 2 težina	500,0 g
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	28 cm
Pakovanje 2 visina	38 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------