

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYCR170W230VVC

ClimaSys PTC grejač 177W 230V sa ventilatorom



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente	Grejač sa ventilatorom
Opseg snage	177 W
Naponski ulaz	230 V AC 50/60 Hz
Električna veza	2 vijčana priključka 2.5 mm ²

Dopunske informacije

Radni položaj	Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Električna klasa izolacije	Klasa II
Sertifikacija proizvoda	VDE UL
Materijal	Kućište: ekstrudirani aluminijum Poklopac: plastika
Visina	75 mm spoljašnja:
Širina	65 mm spoljašnja:
Dubina	90 mm spoljašnja:
Uslovi upotrebe	Potrebna električna zaštita Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature Zatvoren orman
Način pričvršćivanja	Stezaljkama
Nosači za montažu	35 mm DIN šina

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	363,0 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	11,5 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------