

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCR20WU2C

ClimaSys PTC grejač 20W, 110-250V izolovan



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente	Grejač
Opseg snage	20 W
Naponski ulaz	110...250 V AC 50/60 Hz
Električna veza	4 vijčana priključka 2.5 mm ²

Dopunske informacije

Radni položaj	Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Električna klasa izolacije	Klasa II
Sertifikacija proizvoda	VDE UL
Materijal	Kućište: ekstrudirani aluminijum Poklopac: plastika
Visina	98 mm spoljašnja:
Širina	38 mm spoljašnja:
Dubina	75 mm spoljašnja:
Uslovi upotrebe	Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature Zatvoren orman Potrebna električna zaštita
Način pričvršćivanja	Stezaljka
Nosači za montažu	35 mm DIN šina

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	205,0 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	11 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------
