

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYCR250W230VV

ClimaSys grejač sa ventilatorom 250W, 230V
aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente	Grejač sa ventilatorom
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma P Prisma G
Opseg snage	250 W
Naponski ulaz	230 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

Radni položaj	Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Sertifikacija proizvoda	VDE[RETURN]UL
Materijal	Kućište: ekstrudirani aluminijum
Visina	200 mm
Širina	100 mm
Dubina	100 mm
Uslovi upotrebe	Zatvoren orman Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature Potrebna električna zaštita
Način pričvršćivanja	Stezaljka
Nosači za montažu	35 mm DIN šina

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	21,500 cm
Package 1 Weight	1,104 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,283 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm

Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	41,132 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------