


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCVA114M

metalna zaštita za filter i ventilator, prečnik 114mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CV
Kompatibilnost grupe proizvoda	ClimaSys (ClimaSys CV) ventilator
Tip proizvoda ili komponente	Zadnja zaštitna rešetka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	Za orman motora ventilatora
Lokacija za montiranje	Zadnji deo aksijalnog motora
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Sastav uređaja	1 zaštitna rešetka

Dopunske informacije

Materijal	Čelik
Prečnik	114 mm
Visina	120 Mm spoljašnja: 104,8 mm tačke fiksiranja:
Širina	120 Mm spoljašnja: 104,8 mm tačke fiksiranja:

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,500 cm
Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	15,500 cm
Package 1 Weight	32,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,500 cm
Package 2 Width	15,500 cm
Package 2 Length	15,500 cm
Package 2 Weight	376,000 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------