

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NSYDLM84

modularno kućište DLM tip za Spacial WM  
orman, 84 modula, V800xŠ600mm.



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Application	Modularni razvod električne energije Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Šasija
Kratko ime uređaja	DLM
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Prednja strana ormana Kliznica
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT PanelSeT S3D Spacial Spacial S3X PanelSeT PanelSeT CRN
Sastav uređaja	1 konstrukcija šasije 2 završni poklopac 1 sabirnica nule/uzemljenja 2 x 16 mm <sup>2</sup> 5 x 6 mm <sup>2</sup> 3 prednji paneli sa 35 mm DIN šinom 1 ravan prednji panel sa montažnom pločom
Količina po setu	Set od 1

### Dopunske informacije

Materijal	Čelik
Boja	Prednji panel: siva (RAL 7035)
Završna obrada	Poliesterski prah
Način fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - napred i nazad sa nosačima lokacija
Podešavanje	U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
Broj horizontalnih redova	3
Ukupan broj 18 mm modula	84
Tip prednje ploče	Puna i ploče sa otvorima
Broj otvora	3 izreza
Visina	753 mm
Širina	555 mm
Dubina	101,5 mm

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,500 cm
Package 1 Width	56,000 cm
Package 1 Length	77,000 cm
Package 1 Weight	8,465 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	90,000 cm

Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	113,580 kg

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------