


# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NSYMF44

mikroperforirana montažna ploča V400xŠ400  
prečnik otvora 3,6mm na razmaku 12,5mm



### Osnovne informacije

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda                | Spacial  |
| Pribor / posebna kategorija    | Pribor za montažu  |
| Tip proizvoda ili komponente   | Montažna ploča   |
| Primena uređaja                | Više namena  |
| Za ormane nazivnih dimenzija   | 400 mmW: 400 mm  |
| Lokacija za montiranje         | Direktno na zadnje odstoynike<br>Kliznica  |
| Opis montažne ploče            | Mikroperforirana   |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Spacial (Spacial S3D)<br>Spacial (Spacial CRN)<br>Spacial (Spacial S3X)<br>Thalassa (Thalassa PLM) |
| Količina po setu               | Set od 1   |
| Materijal                      | Galvanizovani čelik  |

### Dopunske informacije

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Način fiksiranja             | Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstoynike - tip zavrtnja M8<br>Sa elementom za fiksiranje |
| Dopustivo trajno opterećenje | 60 kg   |
| Visina                       | 365 mm  |
| Širina                       | 350 mm  |
| Dubina                       | 125 mm  |
| Debljina                     | 1,8 mm  |
| Masa proizvoda               | 1,9 kg  |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | Db      |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 0,3 cm  |
| Package 1 Width              | 35 cm   |
| Package 1 Length             | 37 cm   |
| Package 1 Weight             | 1,87 kg |
| Unit Type of Package 2       | PAM     |
| Number of Units in Package 2 | 120     |
| Package 2 Height             | 45 cm   |
| Package 2 Width              | 100 cm  |
| Package 2 Length             | 120 cm  |
| Package 2 Weight             | 237 kg  |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACh                 | <a href="#">REACh Deklaracija</a>  |
| REACh bez SVHC               | Da   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da   |
| Bez žive                     | Da   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|