

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYMP146

Spacial SF/SM montažna ploča - 1400x600 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	-
Opis montažne ploče	Ravna
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Sastav uređaja	1 montažna ploča 2 klizeće podloške
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Galvanizovani čelik

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Sa držačima
Maksimalno opterećenje	300 kg/m ²
Dopustivo trajno opterećenje	500 Kg središnji položaj 600 kg zadnja strana ormara
Visina	1250 Mm tačke fiksiranja: 1400 Mm nazivno: 1297 mm ukupno:
Širina	600 Mm nazivno: 450 Mm tačke fiksiranja: 496 mm ukupno:
Dubina	27 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	50,5 cm
Package 1 Length	133,5 cm
Package 1 Weight	16,0 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	50,0 cm
Package 2 Width	210,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	345,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------