


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYMR46

perforirana ploča V400xŠ600mm univerzalni
otvori 11x26mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	- H: 400 mm W: 600 mm
Lokacija za montiranje	Direktno na zadnje odstoynike Kliznica
Opis montažne ploče	Telequick perforirana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Čelik
Završna obrada	Obloženo cinkom

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstoynike - tip zavrtnja M8 Sa elementom za fiksiranje
Visina	345 mm
Širina	551 mm
Dubina	15 mm
Debljina	2 mm
Masa proizvoda	1,518 kg
Broj slotova	456
Specifičnost izvedbe	Instalacija u zadnjem delu ormara
Dimenzije izreza	11 x 26 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	34,5 cm
Package 1 Length	55,1 cm
Package 1 Weight	1,366 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	234
Package 2 Height	90,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	333,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------