


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYMR54

perforirana ploča V500xŠ400mm univerzalni
otvori 11x26mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	- H: 500 mm W: 400 mm
Lokacija za montiranje	Kliznica Direktno na zadnje odstoynike
Opis montažne ploče	Telequick perforirana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Čelik
Završna obrada	Obloženo cinkom

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstoynike - tip zavrtnja M8 Sa elementom za fiksiranje
Visina	450 mm
Širina	351 mm
Dubina	15 mm
Debljina	2 mm
Masa proizvoda	1,3 kg
Broj slotova	341
Specifičnost izvedbe	Instalacija u zadnjem delu ormara
Dimenzije izreza	11 x 26 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	35,0 cm
Package 1 Length	45,0 cm
Package 1 Weight	1,263 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	316
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	91 cm
Package 2 Weight	316 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------