


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYMUPLA124G

set horizontalnog spajanja ormana za PLA
orman V1250xD420 mm - IP55 spajanje



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Pribor / posebna kategorija	Pribor za spajanje
Tip proizvoda ili komponente	Spojni ram
Anwendung	Više namena
Lokacija za montiranje	Bočna veza 2 ormana
Držač za montažu	ZA postolje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Thalassa Thalassa PLA pogodan orman Thalassa Thalassa PHD pogodan orman
Sastav uređaja	1 ram Elementi za montažu

Dopunske informacije

Materijal	Okvir: poliester
Visina	Nazivno: 1250 mm
Širina	Ram: 15 mm
Dubina	420 mm
Ip stepen zaštite	IP55
Boja	Siva (RAL 7035)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	110,2 cm
Package 1 Length	34,1 cm
Package 1 Weight	922,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja