

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYPLA1274TG

slobodnostojeći poliest. orman PLA zaptiven  
VŠD1250x750x420 IP65 providna vrata



### Osnovne informacije

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Thalassa                                                                     |
| Ime proizvoda                | Thalassa PLA                                                                 |
| Enclosure type               | Više namena                                                                  |
| Tip proizvoda ili komponente | Pogodan orman                                                                |
| Version                      | PLA                                                                          |
| Nominal height               | 1250 mm                                                                      |
| Nominal width                | 750 mm                                                                       |
| Nominal depth                | 420 mm                                                                       |
| Montaža ormara               | Slobodnostojeći                                                              |
| Sastav uređaja               | 1 gornji deo<br>1 deo dna ormara<br>2 bočni deo<br>1 zadnji panel<br>1 vrata |

### Dopunske informacije

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip kućišta                | Zatvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama                    |
| Tip vrata                  | Providna prednji deo                                                                        |
| Broj vrata                 | 1 vrata                                                                                     |
| Otvaranje vrata            | Reverzibilno (120 °)                                                                        |
| Tip brave                  | Zaključavanje u 4 tačke, 5 mm dvostruki prerez                                              |
| Dostupnost za operacije    | Prednji deo<br>Zadnji deo                                                                   |
| Odvojivi delovi            | Vrata sa šarkama<br>Zadnji panel sa elementom za fiksiranje                                 |
| Materijal                  | Poliester ojačan staklenim vlaknima                                                         |
| Boja                       | Siva (RAL 7035)                                                                             |
| Standardi                  | IEC 62208<br>UL 508 A                                                                       |
| Nema stepen zaštite        | NEMA 3X<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 12<br>NEMA 1<br>NEMA 5<br>NEMA 3S<br>NEMA 13<br>NEMA 2 |
| Sertifikacija proizvoda    | DNV pomorski[RETURN]Veritas[RETURN]UL/cUL uvršteno                                          |
| Električna klasa izolacije | Klasa II                                                                                    |

### Okruženje

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP65 u skladu sa IEC 60529 (kompletno zaptiveno) |
| Ik stepen zaštite                   | IK08 u skladu sa IEC 62262 (providna vrata)      |
| Otpornost na vatru                  | 960 °C u skladu sa IEC 62208                     |
| Temperatura okoline za skladištenje | -35...90 °C                                      |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 126,0 cm  |
| Package 1 Width              | 78,0 cm   |
| Package 1 Length             | 45,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 43,438 kg |
| Unit Type of Package 2       | PAM       |
| Number of Units in Package 2 | 2         |
| Package 2 Height             | 120 cm    |
| Package 2 Width              | 100 cm    |
| Package 2 Length             | 143 cm    |
| Package 2 Weight             | 107 kg    |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)                                                                |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                          |