

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLAZ554G

slobod. poliesterski orman PLAZ sa podnožjem
otvoreno dno VŠD500x500x420 IP54



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Thalassa |
| Ime proizvoda | Thalassa PLA |
| Enclosure type | Više namena |
| Tip proizvoda ili komponente | Pogodan orman |
| Version | PLAZ |
| Nominal height | 500 mm |
| Nominal width | 500 mm |
| Nominal depth | 420 mm |
| Montaža ormara | Slobodnostojeći |
| Sastav uređaja | 1 gornji deo 1 deo dna ormara 2 bočni deo 1 zadnji panel 1 vrata 1 postolje |

Dopunske informacije

| | |
|----------------------------|---|
| Tip kućišta | Zatvoren gornji deo, otvoreni donji deo-delovi za sastavljanje sa bočnim stranama |
| Tip vrata | Ravna prednji deo |
| Broj vrata | 1 vrata |
| Otvaranje vrata | Reverzibilno (120 °) |
| Tip brave | Ručica za zaključavanje u 2 tačke, 5 mm dvostruki prorez |
| Dostupnost za operacije | Prednji deo Dno Zadnji deo |
| Odjedivi delovi | Vrata sa šarkama Zadnji panel sa elementom za fiksiranje |
| Materijal | Poliester ojačan staklenim vlaknima |
| Boja | Siva (RAL 7035) |
| Standardi | IEC 62208 |
| Sertifikacija proizvoda | Veritas |
| Električna klasa izolacije | Klasa II |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ip stepen zaštite | IP54 u skladu sa IEC 60529 (postolje tipa otvorenog dna) |
| Ik stepen zaštite | IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata) |
| Otpornost na vatru | 960 °C u skladu sa IEC 62208 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -35...90 °C |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 18,935 kg |
| Pakovanje 1 visina | 56,5 cm |
| Pakovanje 1 širina | 53 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 48 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |