

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NSYPLAZ753G

slobodnost. orman - poliest. PLAZ sa  
podnožjem otvoreno dno VŠD750x500x320  
IP54



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLA
Enclosure type	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Pogodan orman
Version	PLAZ
Nominal height	750 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	320 mm
Montaža ormara	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 gornji deo 1 deo dna ormara 2 bočni deo 1 zadnji panel 1 vrata 1 postolje

### Dopunske informacije

Tip kućišta	Zatvoren gornji deo, otvoreni donji deo-delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip vrata	Ravna prednji deo
Broj vrata	1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip brave	Ručica za zaključavanje u 2 tačke, 5 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije	Zadnji deo Prednji deo Dno
Odjivi delovi	Vrata sa šarkama Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	Veritas
Električna klasa izolacije	Klasa II

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa IEC 60529 (postolje tipa otvorenog dna)
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata)
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje	-35...90 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	20,22 kg
Pakovanje 1 visina	83 cm
Pakovanje 1 širina	58 cm
Pakovanje 1 dužina	38 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>