

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYPLAZT776G

slobodnost. orman - poliest.PLAZT sa
otvorenim podnožjem+krov 750x750x620 IP44



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLA
Enclosure type	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Pogodan orman
Version	PLAZT
Nominal height	750 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	620 mm
Montaža ormara	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 gornji deo 1 deo dna ormara 2 bočni deo 1 zadnji panel 1 vrata 1 krov 1 postolje

Dopunske informacije

Tip kućišta	Otvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip vrata	Ravna prednji deo
Broj vrata	1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (180 °)
Tip brave	Ručica za zaključavanje u 2 tačke, 5 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije	Dno Zadnji deo Vrh Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Zadnji panel sa elementom za fiksiranje Krov sa elementom za fiksiranje
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	Veritas
Električna klasa izolacije	Klasa II

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP44 u skladu sa IEC 60529 (sa postoljem za otvoreno dno i krovom sa ventilacijom)
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata)
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje	-35...90 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	33 kg
Pakovanje 1 visina	81,5 cm
Pakovanje 1 širina	78 cm
Pakovanje 1 dužina	65 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda