


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYPLM43G

orman za montažu na zid poliesterski IP66  
V430xŠ330xD200mm



### Osnovne informacije

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Grupa proizvoda    | Thalassa                            |
| Ime proizvoda      | Thalassa PLM                        |
| Kratko ime uređaja | PLM                                 |
| Enclosure type     | Više namena                         |
| Category           | Kompaktni orman                     |
| Nominal height     | 430 mm                              |
| Nominal width      | 330 mm                              |
| Nominal depth      | 200 mm                              |
| Montaža ormara     | Montaža na zid                      |
| Sastav uređaja     | 1 telo<br>1 vrata<br>2 brava        |
| Tip vrata          | Ravna                               |
| Tip zaključavanja  | Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez |

### Dopunske informacije

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Broj zaključavanja         | 2                                                           |
| Opis natpisne pločice      | Bez montažne ploče                                          |
| Dostupnost za operacije    | Prednji deo                                                 |
| Odvojivi delovi            | Vrata sa šarkama                                            |
| Materijal                  | Poliester ojačan staklenim vlaknima                         |
| Boja                       | Siva (RAL 7035)                                             |
| Standardi                  | NEMA klasifikacija 4X<br>NEMA klasifikacija 13<br>IEC 62208 |
| Sertifikacija proizvoda    | UL                                                          |
| Električna klasa izolacije | Klasa II                                                    |

### Okruženje

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Ip stepen zaštite                  | IP66 u skladu sa IEC 60529   |
| Ik stepen zaštite                  | IK10 u skladu sa IEC 62262   |
| Otpornost na vatru                 | 960 °C u skladu sa IEC 62208 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -40...80 °C                  |

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 23,0 cm  |
| Package 1 Width              | 35,0 cm  |
| Package 1 Length             | 48,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 5,173 kg |
| Unit Type of Package 2       | PAM      |
| Number of Units in Package 2 | 50       |
| Package 2 Height             | 184,0 cm |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 2 Width  | 100,0 cm  |
| Package 2 Length | 120,0 cm  |
| Package 2 Weight | 271,65 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)                                                                |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                          |