


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYPLM86G

orman za montažu na zid poliesterski IP66 V847xŠ636xD300mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa PLM
Kratko ime uređaja	PLM
Enclosure type	Više namena
Category	Kompaktni orman
Nominal height	847 mm
Nominal width	636 mm
Nominal depth	300 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 vrata 2 brava
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prerez

Dopunske informacije

Broj zaključavanja	2
Opis natpisne pločice	Bez montažne ploče
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208 NEMA klasifikacija 4X NEMA klasifikacija 13
Sertifikacija proizvoda	UL
Električna klasa izolacije	Klasa II

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,000 cm
Package 1 Width	66,500 cm
Package 1 Length	92,500 cm
Package 1 Weight	19,341 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja