

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYS3DEX4420

Spacial S3DEX (ATEX sertifikovano) V400xŠ400xD200 - IP66 IK10 RAL7035.



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | Spacial |
| Ime proizvoda | Spacial S3DEX |
| Application | ATEX sertifikovane aplikacije |
| Category | Kompaktni orman |
| Nazivna visina ormara | 400 mm |
| Nazivna širina ormara | 400 mm |
| Nazivna dubina ormara | 200 mm |
| Tip vrata | Ravna |
| Opis montažne ploče | Bez montažne ploče |
| Tip uvodne ploče | Bez ploče sa uvodnicama |
| Tip dodatnog instalacionog pribora | Montaža na zid |
| Namena proizvoda | Za potencijalno eksplozivnu atmosferu |
| Sastav uređaja | 1 vrata 1 brava Telo sa pop nitnama |

Dopunske informacije

| | |
|-------------------------|--|
| Body type | Užlebljena prednja šina dvostruke debljine Kućište iz jednog dela |
| Broj vrata | Prednji deo: 1 vrata |
| Otvaranje vrata | Reverzibilno (120 °) |
| Tip zaključavanja | Umetak dvostruki žljeb |
| Dostupnost za operacije | Prednji deo |
| Odvojivi delovi | Vrata sa šarkama |
| Materijal | Čelik |
| Obrada površine | Epoksi poliester prah |
| Boja | Siva (RAL 7035) |
| Standardi | EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009 |
| Označavanje | II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db prema ATEX direktivi 94/9/EC |
| Masa proizvoda | 6,9 kg |

Okruženje

| | |
|---------------------|---|
| Nema stepen zaštite | NEMA 4X/13 |
| Ik stepen zaštite | IK10 u skladu sa IEC 62262 |
| Ip stepen zaštite | IP66 u skladu sa IEC 60529 (ormani sa jednim vratima) |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 6,9 kg |
| Pakovanje 1 visina | 41 cm |
| Pakovanje 1 širina | 42 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 24 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | REACh Deklaracija |
| REACh bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|