


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# NSYSF181050

Spacial SF orman bez montažne ploče -  
sastavljen - 1800x1000x500 mm



### Osnovne informacije

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda              | Spacial   |
| Prošireni opseg              | Spacial SF  |
| Aplikacija                   | Više namena   |
| Tip proizvoda ili komponente | Pogodan orman   |
| Nazivna visina ormara        | 1800 mm   |
| Nazivna širina ormara        | 1000 mm   |
| Nazivna dubina ormara        | 500 mm  |
| Montaža ormara               | Slobodnostojeći   |
| Sastav uređaja               | 2 klizne šine<br>4 držač montažne ploče<br>1 okvir ormara<br>1 vrata<br>1 sistem za zabavljanje sa ručicom: vrata<br>1 zadnji panel<br>1 krov |

### Dopunske informacije

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Strukturni tip          | Formirano iz jednog dela<br>Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju<br>Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm<br>Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama                             |
| Otvaranje vrata         | Reverzibilno (120 °)  |
| Tip vrata               | Ravna prednji deo   |
| Opis montažne ploče     | Bez montažne ploče  |
| Tip uvodne ploče        | Bez ploče sa uvodnicama   |
| Tip brave               | Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez prednja vrata  |
| Broj vrata              | Prednji deo: 1 vrata  |
| Dostupnost za operacije | Zadnji deo<br>Prednji deo<br>Strane ormara  |
| Odvojivi delovi         | Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku<br>Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice<br>Krov sa zavrtnjima bez matice<br>Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice<br>Klizna šina sa zavrtnjima bez matice |
| Materijal               | Okvir: galvanizovani čelik<br>Nosače: galvanizovani čelik<br>Vrata: čelična ploča<br>Panele: čelična ploča<br>Šarku: zamak<br>Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima                             |
| Obrada površine         | Epoksi poliester prah   |
| Boja                    | Orman: siva (RAL 7035)<br>Ručicu: crna (RAL 9005)   |
| Masa proizvoda          | 118,72 kg   |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Okruženje

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Standardi           | IEC 62208                  |
| Nema stepen zaštite | NEMA 3R/12                 |
| Ip stepen zaštite   | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite   | IK10 u skladu sa IEC 62262 |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 59,0 cm  |
| Package 1 Width              | 104,5 cm |
| Package 1 Length             | 193,0 cm |
| Package 1 Weight             | 110,0 kg |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
| Bez žive                     | Da   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                     |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                    |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                           |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|