

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYSF1812402DP

Spacial SF orman sa montažnom pločom -  
sastavljen - 1800x1200x400 mm



### Osnovne informacije

|                              |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Spacial                                                                                                                                                                                         |
| Prošireni opseg              | Spacial SF                                                                                                                                                                                      |
| Aplikacija                   | Više namena                                                                                                                                                                                     |
| Tip proizvoda ili komponente | Pogodan orman                                                                                                                                                                                   |
| Nazivna visina ormana        | 1800 mm                                                                                                                                                                                         |
| Nazivna širina ormana        | 1200 mm                                                                                                                                                                                         |
| Nazivna dubina ormana        | 400 mm                                                                                                                                                                                          |
| Montaža ormana               | Slobodnostojeći                                                                                                                                                                                 |
| Sastav uređaja               | 2 klizne šine<br>4 držač montažne ploče<br>1 okvir ormana<br>1 zadnji panel<br>1 krov<br>1 montažna ploča<br>2 vrata<br>1 sistem za završljivanje sa ručicom<br>1 sistem za blokadu: leva vrata |

### Dopunske informacije

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strukturni tip          | Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama<br>Formirano iz jednog dela<br>Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm<br>Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju                                                                                             |
| Otvaranje vrata         | Nalevo (120 °)<br>Nadesno (120 °)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tip vrata               | Ravna prednji deo                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis montažne ploče     | Ravna                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tip uvodne ploče        | Bez ploče sa uvodnicama                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tip brave               | Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez prednja desna vrata                                                                                                                                                                                    |
| Broj vrata              | Prednji deo: 2 vrata                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dostupnost za operacije | Strane ormana<br>Prednji deo<br>Zadnji deo                                                                                                                                                                                                                              |
| Odvojivi delovi         | Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku<br>Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče<br>Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice<br>Krov sa zavrtnjima bez matice<br>Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice<br>Klizna šina sa zavrtnjima bez matice |
| Materijal               | Okvir: galvanizovani čelik<br>Nosače: galvanizovani čelik<br>Vrata: čelična ploča<br>Panele: čelična ploča<br>Šarku: zamak<br>Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima                                                                                             |
| Obrada površine         | Epoksi poliestar prah                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Boja                    | Orman: siva (RAL 7035)<br>Ručicu: crna (RAL 9005)                                                                                                                                                                                                                       |
| Masa proizvoda          | 165 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Okruženje

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Standardi           | IEC 62208                  |
| Nema stepen zaštite | NEMA 3R/12                 |
| Ip stepen zaštite   | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite   | IK10 u skladu sa IEC 62262 |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 49,0 cm  |
| Package 1 Width              | 125,0 cm |
| Package 1 Length             | 213,0 cm |
| Package 1 Weight             | 168,0 kg |
| Unit Type of Package 2       | PAL      |
| Number of Units in Package 2 | 2        |
| Package 2 Height             | 213,0 cm |
| Package 2 Width              | 125,0 cm |
| Package 2 Length             | 98,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 336,0 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                        |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                           |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)                                                                  |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                            |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                            |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|