

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYSF2212602D

Spacial SF orman bez montažne ploče -
sastavljen - 2200x1200x600 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Prošireni opseg	Spacial SF
Aplikacija	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Pogodan orman
Nazivna visina ormana	2200 mm
Nazivna širina ormana	1200 mm
Nazivna dubina ormana	600 mm
Montaža ormana	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	2 klizne šine 4 držač montažne ploče 1 okvir ormana 1 zadnji panel 1 krov 2 vrata 1 sistem za zabavljanje sa ručicom 1 sistem za blokadu: leva vrata

Dopunske informacije

Strukturni tip	Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju Formirano iz jednog dela Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama
Otvaranje vrata	Nalevo (120 °) Nadesno (120 °)
Tip vrata	Ravna prednji deo
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Tip brave	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez prednja desna vrata
Broj vrata	Prednji deo: 2 vrata
Dostupnost za operacije	Strane ormana Zadnji deo Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice Krov sa zavrtnjima bez matice Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice Klizna šina sa zavrtnjima bez matice
Materijal	Okvir: galvanizovani čelik Nosače: galvanizovani čelik Vrata: čelična ploča Panele: čelična ploča Šarku: zamak Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035) Ručicu: crna (RAL 9005)
Masa proizvoda	174,9 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Nema stepen zaštite	NEMA 3R/12
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	233,0 cm
Package 1 Width	124,5 cm
Package 1 Length	69,0 cm
Package 1 Weight	174,9 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------