

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSM1212402DP

Spacial SM kompaktni orman sa montažnom pločom - VŠD1200x1200x400 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial SM
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni orman
Primena	Više namena
Tip dodatnog instalacionog pribora	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 telo 2 vrata 2 ploča za kablovske uvednice 1 sistem za završljivanje sa ručicom: vrata 1 sistem za blokadu: leva vrata 4 držač montažne ploče 1 montažna ploča
Odvojivi delovi	Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Nazivna visina ormara	1200 mm
Nazivna širina ormara	1200 mm
Nazivna dubina ormara	400 mm

Dopunske informacije

Broj vrata	Prednji deo: 2 vrata
Otvaranje vrata	Nalevo (120 °) Nadesno (120 °)
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Tip kućišta	Kućište iz jednog dela sa zavarenim zadnjim panelom Prednji deo formira čvrst ram sa zavarenim uglovima
Opis montažne ploče	Ravna
Tip uvedne ploče	Standardna
Kablovski uvod	1 uvod
Materijal	Montažnu ploču: galvanizovani čelik Kućište: čelična ploča Vrata: čelična ploča Šarku: zamak
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035) Ručicu: crna (RAL 9005)
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Masa proizvoda	105 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	DNV[RETURN]BV[RETURN]JUL
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	133,0 cm
Package 1 Width	124,5 cm
Package 1 Length	49,0 cm
Package 1 Weight	105,0 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	98 cm
Package 2 Width	125 cm
Package 2 Length	133 cm
Package 2 Weight	236 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------