

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSM14640P

Spacial SM kompaktni orman sa montažnom pločom - VŠD1400x600x400 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial SM
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni orman
Primena	Više namena
Tip dodatnog instalacionog pribora	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 telo 1 ploča za kablovske uvodnice 1 sistem za zabavljanje sa ručicom: vrata 4 držač montažne ploče 1 montažna ploča 1 vrata
Odvojivi delovi	Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Nazivna visina ormana	1400 mm
Nazivna širina ormana	600 mm
Nazivna dubina ormana	400 mm

Dopunske informacije

Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Tip kućišta	Prednji deo formira čvrst ram sa zavarenim uglovima Kućište iz jednog dela sa zavarenim zadnjim panelom
Opis montažne ploče	Ravna
Tip uvodne ploče	Standardna
Kablovski uvod	1 uvod
Materijal	Montažnu ploču: galvanizovani čelik Kućište: čelična ploča Vrata: čelična ploča Šarku: zamak
Obrada površine	Epoksi poliestar prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035) Ručicu: crna (RAL 9005)
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Masa proizvoda	75 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	DNV[RETURN]UL[RETURN]BV
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	153,0 cm
Package 1 Width	64,5 cm
Package 1 Length	49,0 cm
Package 1 Weight	75,0 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	98 cm
Package 2 Width	65 cm
Package 2 Length	153 cm
Package 2 Weight	146 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------