

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSM1610302DP

Spacial SM kompaktni orman sa montažnom pločom - VŠD1600x1000x300 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial SM
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni orman
Primena	Više namena
Tip dodatnog instalacionog pribora	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 telo 2 vrata 1 ploča za kablovske uvodnice 1 sistem za završljivanje sa ručicom: vrata 1 sistem za blokadu: leva vrata 4 držač montažne ploče 1 montažna ploča
Odvojivi delovi	Vrata sa zavrtanjima bez matice šarku Montažna ploča sa zavrtanjima bez matice nosač montažne ploče Nosač montažne ploče sa zavrtanjima bez matice
Nazivna visina ormara	1600 mm
Nazivna širina ormara	1000 mm
Nazivna dubina ormara	300 mm

Dopunske informacije

Broj vrata	Prednji deo: 2 vrata
Otvaranje vrata	Nalevo (120 °) Nadesno (120 °)
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Tip kućišta	Prednji deo formira čvrst ram sa zavarenim uglovima Kućište iz jednog dela sa zavarenim zadnjim panelom
Opis montažne ploče	Ravna
Tip uvodne ploče	Standardna
Kablovski uvod	1 uvod
Materijal	Montažnu ploču: galvanizovani čelik Kućište: čelična ploča Vrata: čelična ploča Šarku: zamak
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035) Ručicu: crna (RAL 9005)
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Masa proizvoda	113 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]BV[RETURN]DNV
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	173,0 cm
Package 1 Width	104,5 cm
Package 1 Length	39,0 cm
Package 1 Weight	113,0 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	78 cm
Package 2 Width	105 cm
Package 2 Length	173 cm
Package 2 Weight	230 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------