

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSM20860T

Spacial SM kompaktni orman sa providnim
vratima - 2000x800x600 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial SM
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni orman
Primena	Više namena
Tip dodatnog instalacionog pribora	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 telo 1 ploča za kablovske uvodnice 1 sistem za zavrtnjanje sa ručicom: vrata 4 držač montažne ploče 1 vrata
Odvojivi delovi	Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Nazivna visina ormara	2000 mm
Nazivna širina ormara	800 mm
Nazivna dubina ormara	600 mm

Dopunske informacije

Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip vrata	Providna
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Tip kućišta	Kućište iz jednog dela sa zavarenim zadnjim panelom Prednji deo formira čvrst ram sa zavarenim uglovima
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Standardna
Kablovski uvod	1 uvod
Materijal	Vrata: Securit staklo Kućište: čelična ploča Vrata: čelična ploča Šarku: zamak
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035) Ručicu: crna (RAL 9005)
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Masa proizvoda	110 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]BV[RETURN]DNV
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	213,0 cm
Package 1 Width	84,5 cm
Package 1 Length	69,0 cm
Package 1 Weight	110,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------