


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSPS6100

Spacial SF/SM bočni panel podnožja - 100x600 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Side plinth
Application	Primena za odeljivanje PC aplikacija Više namena Elektronska aplikacija Prisma aplikacija
Nominal dimensions of the housing	-
Sastav uređaja	Elementi za montažu 4 poklopac ugla 2 bočni panel
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFM
Držač za montažu	Prednje postolje

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Sa zavrtnjima bez matice
Boja	Siva (RAL 7022)
Završna obrada	Epoksi poliestar prah
Visina	100 mm
Širina	Nazivno: 600 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 (kompletno postolje)
Ik stepen zaštite	IK10

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	12,000 cm
Package 1 Length	45,500 cm
Package 1 Weight	1,752 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	21,674 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48

Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	98,696 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------