


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYVDM10U4F zidni rek VDM 10U fiksna šasija D400



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial VDM
Application	Elektronska aplikacija
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni orman
Tip kućišta	1-kućište
Tip reka	Fiksni
Nazivna visina ormana	500 mm
Nazivna širina ormana	600 mm
Nazivna dubina ormana	400 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora	Montaža na zid
Namena proizvoda	Elektronske komponente i mreže
Sastav uređaja	1 ploča za kablovske uvodnice: dno 1 telo 1 vrata sa bravom 1 19" fiksni rek

Dopunske informacije

Tip vrata	Providna
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Tip uvodne ploče	Standardna
Broj 19" jedinica	10
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Rek sa elementom za fiksiranje
Materijal	Orman: čelik 19" fiksni rek: galvanizovani čelik
Obrada površine	Orman: epoksi poliestar prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Masa proizvoda	21,4 kg
Širina	600 mm
Visina	500 mm
Dubina	400 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	62,0 cm
Package 1 Width	53,0 cm
Package 1 Length	43,0 cm
Package 1 Weight	21,4 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------