

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU003744

1 utičnica sa poklopcem IP44, šuko, krem



Osnovne informacije

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Grupa proizvoda | New Unica |
| Tip proizvoda ili komponente | Utičnica |
| Prezentacija uređaja | Kompletan proizvod |
| Montaža uređaja | Ugradno |
| Broj utičnica | 1 |
| Konfiguracija polova utičnice | 2P + E |
| Standard utičnice | Šuko |
| Opis standarda utičnice | Uzemljenje sa strane |
| Nazivna struja | 16 A |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------------|--|
| Primena uređaja | Napajanje |
| Tip poklopca | Sa poklopcem |
| [ue] nazivni napon | 250 V |
| Tip mreže | AC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Broj modula | 2 modula |
| Način pričvršćivanja | Zavrtnjima |
| Nijansa boje | Bež (RAL 1013) |
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključci |
| Poprečni presek kabla | 0...4 Mm ² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: fleksibilni 0...4 mm ² kabl(ovi), 2 - krutost kabla: kruti |
| Minimalna moć isključenja opterećenja | 100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6 |
| Električna trajnost | 10000 ciklusa, cos phi = 0,8 |
| Otpornost izolacije | > 5 MOhm pri 500 V |
| Dielektrična snaga | 2000 V |
| Materijal | PC: mehanizam poklopca |
| Završna obrada | Sjajno |
| Količina po setu | Set od 1 pakovanje u kesicama |
| Standardi | IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1 |
| Sertifikacija proizvoda | EAC[RETURN]Aenor |
| Dubina za ugradnju | 30,5 mm |
| Dubina | 52,6 mm |
| Širina | 90 mm |
| Visina | 80 mm |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenuvedenih informacija.

| | |
|---------------------------------|--|
| Obrada površine | Neobrađeno |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan |


Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---|
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...35 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -5...50 °C |
| Ik stepen zaštite | IK04 |
| Ip stepen zaštite | IP44 |
| Karakteristike životne sredine | Aceton Izbeljivač UV otpornost Benzin Ulje Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9 cm |
| Package 1 Width | 9 cm |
| Package 1 Length | 5,3 cm |
| Package 1 Weight | 83 g |
| Unit Type of Package 2 | CAR |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 8,2 cm |
| Package 2 Width | 19,7 cm |
| Package 2 Length | 22,6 cm |
| Package 2 Weight | 520 g |
| Unit Type of Package 3 | S04 |
| Number of Units in Package 3 | 60 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 40 cm |
| Package 3 Length | 60 cm |
| Package 3 Weight | 7,03 kg |

Održivost ponude

| | |
|--------------------------|---|
| EU RoHS direktiva | Na ispitivanju |
| Izjava o zaštiti okoliša |  Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |