

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU280614

Ram dek. 3E Unica Studio šljiva/beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Studio Color
Broj dvostrukih modula	Trostruki
Pravac instalacije	Horizontalno vertikalno
Tip prekidača	Triple
Broj modula	3 x 2 modules
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Plum
Side color	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram Polikarbonat: međuploča
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Širina	227 mm
Visina	85 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,047 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	22,800 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,700 cm

Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	25,000 cm
Package 2 Weight	312,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	85
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,745 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Sustainable packaging	Yes
Izjava o zaštiti okoliša	📄 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja