

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU341844

## USB punjač dvostruki tip A



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	USB punjač
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa centralnom pločom

### Dopunske informacije

Primena uređaja	Punjač
Montaža uređaja	Ugradno
Broj modula	2 modula
Type of USB power supply	USB type A
Nijansa boje	Bež (RAL 1013)
[ue] nazivni napon	100...240 V AC 50/60 Hz
Nazivna izlazna snaga	10,5 W
Broj utičnica	2
Integrirani načini povezivanja	2 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.1 A
Materijal	PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište PC (polikarbonat) GF10 FR: unutrašnji poklopac Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja
Broj priključaka	2 vijčani priključci
Oblik glave zavrtnja	Pozidriv No 1
Kapacitet priključaka	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> za fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Kompatibilnost proizvoda	Svi uređaji koji ispunjavaju EN 62684 standard
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima i kukicama
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Temperatura okoline za rad uređaja	5...45 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Standardi	IEC 62368-1 IEC 62680-3 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1
Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	40 mm
Dubina za ugradnju	27 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Masa proizvoda	0,082 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan




## Okruženje

Električna klasa izolacije	Klasa II
Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP2XC

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	4,600 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	52,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,700 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	594,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,348 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	 <a href="#">Da</a>