

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU342930

## USB 3.0 utičnica 1 modul alu



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	USB konektor
Tip priključka	USB 2.0
Tip električnog kola	Podaci
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Aluminijum
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

### Dopunske informacije

Broj utičnica	1
Način pričvršćivanja	Utično
Broj modula	1 modul
Završna obrada	Mat
Količina po setu	Set od 10
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 1.5 mm <sup>2</sup> za fleksibilni kabl(ovi) <= 1.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Visina	45 mm
Širina	22,5 mm
Dubina	28 mm
Dubina za ugradnju	19,7 mm
Masa proizvoda	0,014 kg
Direktive	2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	5...45 °C
Standardi	EN 62680-2-1 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1
Ip stepen zaštite	IP2XC
Ik stepen zaštite	IK02

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	17 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	472 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	20,18 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.