

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU343154

3 RCA priključka (video i audio) 1m antr



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Audio/video utičnica
Tip priključka	RCA
Tip električnog kola	Audio/video
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Antracit (RAL 7021)
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Nijansa boje	Antracit

Dopunske informacije

Broj utičnica	1
Način pričvršćivanja	Utično
Broj modula	1 modul
Završna obrada	Mat
Količina po setu	Set od 10
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 1.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 1.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Visina	45 mm
Širina	22,5 mm
Dubina	28 mm
Dubina za ugradnju	19 mm
Masa proizvoda	0,02 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	5...45 °C
Ip stepen zaštite	IP2XC
Ik stepen zaštite	IK02

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	21,0 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.