

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU350130

Sobni termostats 8A aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Termostat
Primena uređaja	Soba
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Aluminijum

Dopunske informacije

Vrsta tehnologije	Elektronska
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
Struja prekidanja opterećenja	Rezistivno: 8 A Induktivno: 5 A 0,8
Tip zaštite	Termička zaštita od preopterećenja
Broj modula	2 modula
Kapacitet priključaka	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za fleksibilni kabl(ovi) $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za kruti kabl(ovi)
Tip kontakata i sastav	1 C/O
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Statusne led lampice	1 dvostruka boja LED-a (crvena/plava) grejanje ili hlađenje 1 LED (zelena) prisustvo napona
Označavanje	OUT L+N
Podešavanje temperature	Ne
Opseg podešavanja temperature	5...30 °C
Tačnost merenja	0.5 °C
Materijal	PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište Metal: priključci Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Obrada površine	Slikano
Završna obrada	Sjajno
Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Utično
Minimalna visina montaže	1,5 m
Dubina	47 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	33 mm
Masa proizvoda	0,083 kg

Ciljani kanal	Profesionalno
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Standardi	EMC direktiva EN 60730-2-9 LV direktiva

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,745 cm
Package 1 Width	4,49 cm
Package 1 Length	4,49 cm
Package 1 Weight	54,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	622,0 g

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------