

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU350154

## Sobni termostat 8A antracit



### Osnovne informacije

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Grupa proizvoda              | New Unica           |
| Tip proizvoda ili komponente | Termostat           |
| Primena uređaja              | Soba                |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam           |
| Nijansa boje                 | Antracit (RAL 7021) |

### Dopunske informacije

|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta tehnologije             | Elektronska                                                                                                      |
| [ue] nazivni napon            | 230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz                                                                                      |
| Struja prekidanja opterećenja | Rezistivno: 8 A<br>Induktivno: 5 A 0,8                                                                           |
| Tip zaštite                   | Termička zaštita od preopterećenja                                                                               |
| Broj modula                   | 2 modula                                                                                                         |
| Kapacitet priključaka         | $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za fleksibilni kabl(ovi)<br>$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za kruti kabl(ovi) |
| Tip kontakata i sastav        | 1 C/O                                                                                                            |
| Povezivanje - priključci      | Vijčani priključci                                                                                               |
| Statusne led lampice          | 1 dvostruka boja LED-a (crvena/plava) grejanje ili hlađenje<br>1 LED (zelena) prisustvo napona                   |
| Označavanje                   | L+N<br>OUT                                                                                                       |
| Podešavanje temperature       | Ne                                                                                                               |
| Opseg podešavanja temperature | 5...30 °C                                                                                                        |
| Tačnost merenja               | 0.5 °C                                                                                                           |
| Materijal                     | PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište<br>Metal: priključci<br>Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica |
| Obrada površine               | Slikano                                                                                                          |
| Završna obrada                | Mat                                                                                                              |
| Montaža uređaja               | Ugradno                                                                                                          |
| Način pričvršćivanja          | Utično                                                                                                           |
| Minimalna visina montaže      | 1,5 m                                                                                                            |
| Dubina                        | 47 mm                                                                                                            |
| Širina                        | 45 mm                                                                                                            |
| Visina                        | 45 mm                                                                                                            |
| Dubina za ugradnju            | 33 mm                                                                                                            |
| Masa proizvoda                | 0,083 kg                                                                                                         |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciljani kanal                   | Profesionalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

## Okruženje

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP20                                          |
| Ik stepen zaštite                   | IK01                                          |
| Temperatura okoline za rad          | 5...30 °C                                     |
| Temperatura okoline za skladištenje | -20...60 °C                                   |
| Standardi                           | EMC direktiva<br>EN 60730-2-9<br>LV direktiva |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 8,0 cm  |
| Package 1 Width              | 9,7 cm  |
| Package 1 Length             | 9,7 cm  |
| Package 1 Weight             | 105,0 g |
| Unit Type of Package 2       | S01     |
| Number of Units in Package 2 | 4       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm |
| Package 2 Width              | 15,0 cm |
| Package 2 Length             | 40,0 cm |
| Package 2 Weight             | 621,0 g |

## Održivost ponude

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| EU RoHS direktiva     | Na ispitivanju |
| Sustainable packaging | Yes            |