

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU351430

Univerzalni obrtni dimer LED aluminijum



Osnovne informacije

Brend procesora	Schneider Electric
Grupa proizvoda	New Unica
Broj tipa	NH3514
Tip proizvoda ili komponente	Dimer

Dopunske informacije

Prezentacija uređaja	Mehanizam
Primena uređaja	Kontrola svetlosti
Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Sa zavrtanjima bez matice
Tip dimera	Univerzalan
Dimer - upravljanje	Tip zakretne ručice
Tip opterećenja	Inkandescentna sijalica: 5...200 W pri 230 V AC Halogena sijalica: 5...150 W pri 230 V AC LED lampica: 5...100 VA pri 230 V AC (RC LED režim) LED lampica: 5...20 VA pri 230 V AC (RL LED režim) LV halogene sijalice: 5...150 VA pri 12 V AC (elektronski transformator) LV halogene sijalice: 5...150 VA pri 12 V AC (namotani transformator)
Dostupna funkcija	Sa memorijskom funkcijom
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Pridruženi osigurač	16 A
Tip zaštite	Zaštita od pregrevanja Automatska zaštita od preopterećenja Zaštita od kratkog spoja
Nijansa boje	Aluminijum
Završna obrada	Painted powder coated
Broj modula	2 modula
Broj izlaza	1
Način upravljanja	Lokalno upravljanje kontrola zatamnjenja gore/dole Lokalno upravljanje automatska detekcija opterećenja Daljinsko upravljanje pomoću pomoćnog tastera
Povezani pomoćni elementi	Neograničen broj tastera, razdaljina : 50 m
Zaštitna oprema	Uputstvo za upotrebu
Povezivanje - priključci	Vijčani priključak
Broj priključaka petlje	2
Kapacitet priključaka	1.5...2.5 mm ² za jednožični kabl(ovi) 1.5...2.5 mm ² za jednožični višežični kabl(ovi)
Oblik glave zavrtnja	Pozidiv No 1 i combi
Moment pritezanja	0,5 N.m
Materijal	PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište Metal: priključci Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica

Tip instalacije	Instalacija u zatvorenom
Količina po setu	1 karton
Dubina za ugradnju	29 mm
Dubina	47 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,129 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	5...40 °C
Ip stepen zaštite	IP20 IP21 sa označavanjem na vizuelnim deonicama
Ik stepen zaštite	IK04
Karakteristike životne sredine	Benzin Alkohol Ulje Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora UV otpornost Izbeljivač Aceton
Standardi	EN 300-328 EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 301-489-17
Direktive	2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
Sertifikacija proizvoda	SEMKO[RETURN]VDE[RETURN]FIMKO[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]NEMKO[RETURN]

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	9,6 cm
Package 1 Length	9,6 cm
Package 1 Weight	111 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	653 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	128
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	32,82 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.