

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU360118

## Prijemnik Bluetooth ugradni



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Audio prijemnik
Prezentacija uređaja	Mehanizam

### Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Kukicama Zavrtnjima
Sastav uređaja	1 audio prijemnik 1 napajanje
Tip komunikacije	Bluetooth (10 m)
Tip priključka	Priključak (3,5 mm), 62 Ohm
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)
[ue] nazivni napon	Audio prijemnik: 15/16 V DC Napajanja: 265 V AC 47...63 Hz
Potrošnja struje	4.5...100 mA sa Bluetooth-om 4.5...75 mA sa priključkom
Maksimalna potrošnja u w	12 W za napajanja
Naponski ulaz	100 mVrms sa priključkom
Napon izlaza	15 V DC napajanja:
Struja izlaza	800 mA napajanja
Nazivna izlazna snaga	0 W 1,5 W 2,5 W 5 W
Left/right channel separation	58 dB
Propusni opseg	45...20000 Hz
Odnos signal/šum	84 dB
Bluetooth identification number	0...9999
Frekvencija prenosa	2,4 GHz
RF Power transmitter	7 dBm
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...60 °C
Visina	45,2 mm
Širina	44,75 mm
Dubina	42,15 mm
Dubina za ugradnju	33,45 mm
Masa proizvoda	0,24 kg

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	14,500 cm
Package 1 Weight	226,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	67
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	15,954 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>