

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU378554

## Zujalica 2 modula antracit



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Signalizacija
Tip proizvoda ili komponente	Zujalica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
[ue] nazivni napon	230 V AC 50/60 Hz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Antracit (RAL 7021)

### Dopunske informacije

Struja potrošnje	40 mA
Tip podešavanja	Podešavanje jačina zvuka zavrtnjem
Montaža uređaja	Ugradno
Vreme uključanja/isključenja	<= 30 ms
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Nivo zvuka	Između 76 i 80 dB
Poprečni presek kabla	0,75...1,5 Mm <sup>2</sup> fleksibilni kabl 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> kruti kabl
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Standardi	EN 62080 CE
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Dubina za ugradnju	31 mm
Dubina	50 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,091 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	50,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,5 cm
Package 2 Width	14,0 cm
Package 2 Length	26,0 cm
Package 2 Weight	584,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	3,224 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.