

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU411630

Ram dekorativni 6m Unica Pro alumin.



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Grupa proizvoda | New Unica |
| Primena uređaja | Montaža |
| Tip proizvoda ili komponente | Dekoratívni ram |
| Ime dekorativnog elementa | Unica Pro |
| Broj dvostrukih modula | Jednostruki |
| Pravac instalacije | Horizontalno |
| Tip prekidača | Pojedinačno |
| Broj modula | 6 modula |
| Način pričvršćivanja | Utično |
| Nijansa boje | Aluminijum |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------|--|
| Materijal | Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram Polikarbonat: međuploča |
| Standardi | IEC 60884-1 IEC 60669-1 |
| Širina | 227 mm |
| Visina | 85 mm |
| Dubina | 10 mm |
| Masa proizvoda | 0,04 kg |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan |

Okruženje

| | |
|-------------------|--------|
| Ik stepen zaštite | IK04 |
| Ip stepen zaštite | IP21 D |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1,000 cm |
| Package 1 Width | 8,500 cm |
| Package 1 Length | 23,000 cm |
| Package 1 Weight | 42,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 6,000 cm |
| Package 2 Width | 11,000 cm |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Package 2 Length | 25,000 cm |
| Package 2 Weight | 271,000 g |
| Unit Type of Package 3 | S01 |
| Number of Units in Package 3 | 10 |
| Package 3 Height | 15,000 cm |
| Package 3 Width | 15,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 743,000 g |

Održivost ponude

| | |
|--|--|
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Sustainable packaging | Yes |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 26 |