


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU7006C

Montažni ram 6-8 mod/3 elem. sa zaštitom



Osnovne informacije

Range of product	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažni ram
Broj modula	6 modula (jednostruki) 6 modula (trostruki) 8 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula	Jednostruki Trostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Zaštitni poklopac
Materijal	Zamak
Standardi	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Dubina	24 mm
Širina	78 mm
Visina	216 mm
Masa proizvoda	0,093 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	21,600 cm
Package 1 Length	2,400 cm
Package 1 Weight	105,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,500 cm
Package 2 Width	18,000 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	1,185 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,000 cm

Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	10,253 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti životne sredine	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja