


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU821854

2x8 modula nadgradna kutija antracit



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Grupa proizvoda | New Unica |
| Primena uređaja | Montaža |
| Tip proizvoda ili komponente | Montažna kutija |
| Broj modula | 2 x 8 modules |
| Način pričvršćivanja | Zavrtnjima |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------|--|
| Montaža uređaja | Nadgradno |
| Kablovski uvod | 5 odvojive ploče 2 dno cable entries 30 mm for diameter 2 dno cable entries 20 mm for diameter 2 dno cable entries 25 mm for diameter |
| Materijal | ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator PC: tower |
| Dubina | 50 mm |
| Širina | 230 mm |
| Visina | 165 mm |
| Masa proizvoda | 0,31 kg |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan |

Okruženje

| | |
|-------------------|------|
| Ik stepen zaštite | IK04 |
|-------------------|------|

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,0 cm |
| Package 1 Width | 18,5 cm |
| Package 1 Length | 25,0 cm |
| Package 1 Weight | 421,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 30 cm |

| | |
|------------------|---------|
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 2,97 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |