

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU920054U

## Prekidač 1P stara Unica prekidač 2m antr



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za adaptaciju
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Broj modula	2 modula
Prezentacija uređaja	Rocker
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Antracit (RAL 7021)

### Dopunske informacije

Namena proizvoda	Prekidač
Završna obrada	Mat
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: prekidač
Dubina	9 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,004 kg
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje


Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,1 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	4 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	12,3 cm

Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	108 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,17 kg

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
Izjava o zaštiti okoliša	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja