

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU946018

Poklopac RJ45 Keystone/Systimax 1m beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj utičnica	1
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Tip priključka	RJ45
Montaža uređaja	Ugradno
Broj modula	1 modul
Tip dizajna	Systimax Keystone
Standardi	UNE 20315 UNE 60669
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP21 D
Ik stepen zaštite	IK04

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	2,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	8,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	12,000 cm
Package 2 Width	12,700 cm
Package 2 Length	18,800 cm
Package 2 Weight	236,000 g

Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	5,013 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.