

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU986418

2xslepi poklopac 1/2 modula beli



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Grupa proizvoda | New Unica |
| Pribor / posebna kategorija | Instalacioni pribor |
| Tip proizvoda ili komponente | Slepi poklopac |
| Broj modula | 1/2 modula |
| Prezentacija uređaja | Poklopac |
| Način pričvršćivanja | Utično |
| Nijansa boje | Bela (RAL 9003) |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------|--|
| Završna obrada | Sjajno |
| Materijal | Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica |
| Tip pakovanja | Pakovanje u kesicama |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan |

Okruženje

| | |
|-------------------|------|
| Ik stepen zaštite | IK04 |
| Ip stepen zaštite | IP20 |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1,2 cm |
| Package 1 Width | 1,5 cm |
| Package 1 Length | 4,5 cm |
| Package 1 Weight | 3 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 6,5 cm |
| Package 2 Width | 12,3 cm |
| Package 2 Length | 18,5 cm |
| Package 2 Weight | 118 g |
| Unit Type of Package 3 | S01 |
| Number of Units in Package 3 | 40 |
| Package 3 Height | 15 cm |

| | |
|------------------|-------|
| Package 3 Width | 15 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 697 g |

Održivost ponude

| | |
|-----------------------|--|
| EU RoHS direktiva | Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS |
| Sustainable packaging | Yes |