

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU986554

Slepi poklopac 1 modul antracit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Tip proizvoda ili komponente	Slepi poklopac
Broj modula	1 modul
Prezentacija uređaja	Central cover plate
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Antracit (RAL 7021)

Dopunske informacije

Završna obrada	Mat
Obrada površine	Slikano
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Dubina	22,5 mm
Širina	17 mm
Visina	45 mm
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	2,3 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	6 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	12,7 cm
Package 2 Width	12,4 cm
Package 2 Length	18,6 cm

Package 2 Weight	179 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,021 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da