

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA38358

Exiway Easyled- protivpanična svetiljka - u
trajnom radu - 1 h - 300 lm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime dekorativnog elementa	Exiway Easyled
Tip proizvoda ili komponente	Oprema protivpanične svetiljke
Primena uređaja	Osvetljenje
Funkcija	Standardno
Napajanje	U privremenom radu
Broj baterija	1 x 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Boja	Bela
Svetlosni izvor	LED integrisan LED 4 x 1 W
Boja svetlosnog izvora	Bela
Tip poklopca	Providna
Dodatne informacije za uređaj	Može se isključiti "rest" režimom sa Teleur daljinskom kontrolom

Dopunske informacije

[ue] nazivni radni napon	220...230 V AC 50/60 Hz
Snaga potrošnje u va	3,9 VA
Snaga potrošnje u w	1 W
Struja potrošnje	16 mA
Električna klasa izolacije	Klasa II
Autonomija	1 h
Vreme punjenja	12 sati
Svetlosni fluks	U slučaju opasnosti: 300 lm
Tip stakla	Sitoštampano providno staklo
Materijal	Plastika: kućište Plastika: poklopac
Montaža uređaja	Ugradno zid Nadgradno zid Nadgradno plafon Ugradno lažni plafon
Visina	37 mm
Širina	292,5 mm
Dubina	116,5 mm
Masa proizvoda	0,57 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP42
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Otpornost na vatru	850 °C
Sertifikacija proizvoda	ENEC[RETURN]Aenor
Standardi	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,7 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	619,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,915 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------